


AIRFLOW
产品专利号：202130171663.0

GRINDER PARTS 部件介绍

- 不锈钢精密轴承把手
顺滑静音，防脱落
- 一体式主体，双滚珠轴承
一体式主体，双滚珠轴承固定中轴
- 医用级高硬度不锈钢精密磨盘
38MM 420 医用级高硬度不锈钢磨盘
- 整机可拆卸
可拆卸清理残粉
- 小巧贴身便携
小巧便携贴身随行易握持



本产品部件介绍图仅供参考，同系列主体外观不同，不另作说明


感谢您选购我司产品，祝您生活愉快！

注意事项


- 此款手摇磨豆机设计为研磨咖啡豆。
- 研磨度调节器为精密装置，请勿自行拆卸。
- 请勿让儿童操作和把玩本产品，避免给孩童带来不必要的伤害。
- 磨芯边缘较为锋利，请注意以免划伤。
- 不建议自行拆卸、更换磨芯及其他内部部件。
- 如有特殊要求，请在相关技术人员指导下进行。

⚠ 违反以上使用注意事项所导致的后果，
我司概不负担相应责任。


HOW TO USE 使用步骤



- 向左旋转取下粉杯，根据需要，拧动研磨调节器，调节想要的研磨粗细度。
首先将手柄把手装配好
将主体与把手握住，固定不动
向下按压旋转旋钮，向左是调粗，向右是调细（若遇旋钮过紧的情况，可先逆时针退回二格，再顺时针旋转）




- 取下上盖，如图所示垂直向上方向取出上盖。
放入烘焙好的咖啡豆
(单次最大研磨量≤20g,且根据咖啡豆大小的变化，单次最大研磨量会有上下变动。)




- 盖好上盖，（如图所示）手握住主体，另一手抓住手柄，顺时针方向旋转摇杆，进行研磨。研磨后，向下左旋取出粉杯，倒出磨好的咖啡粉。

⚠ 请确保握住主体的手的食指尽量与盖子保持在1.5cm以上的距离，以免在研磨过程中碰伤手部！



- 倒出磨好的咖啡粉后，
请用专用的清洁刷对粉杯进行清理。

HOW TO SET 研磨度调节



顺时针旋转研磨度变细，逆时针旋转研磨度变粗，顺时针旋转至极限时内外刀盘贴合，为刻度原点。

⚠ (请勿在原点时强行旋转手柄，强行旋转手柄时容易损坏研磨刀组)

意式咖啡	24~32格（1.5~2圈）
手冲咖啡	44~60格（2.5~3圈）
法压壶	60~70格（3~4圈）

单圈16格

因咖啡豆烘焙程度及各人口味不同，研磨要求也不同，
可依实际自行调整，以上数据仅供参考。

MAINTENANCE 日常养护

建议使用专用毛刷对本产品进行清理，
请勿将本产品长时间泡入水中 and 长期水洗。（因本产品配备的不锈钢精密轴承长期水洗会影响轴承使用寿命）。

⚠ 注意:
请以包装内实物为准，当产品规格、
配件、设计变更时，恕不另行通知。
请妥善保管本使用说明书，以备日后查阅！

东莞家尔得电器有限公司

地址：东莞市厚街镇赤岭社区工业大道一环路11号
(办公室2楼)
电话：0769-81569122
传真：0769-81569139
电邮：welhome@gewcorp.com
网址：www.wpm.hk